



Kiilatanko-sorvinistukka ROTA-S-plus 2.0, yksiosaiset porrasleuat yksiosaisilla porrasleuoilla, DIN 702-4, Tyyppi: 400



Tilaustiedot

Tilausnumero	313115 400
GTIN	2050001928740
Tuoteluokka	33U

Kuvaus

Malli:

- Paras pyörintä- ja leuanvaihtotarkkuus.
- Pitkä käyttöikä ja erinomainen tarkkuus,
- Modulaarinen suojaholkkijärjestelmä.
- Erittäin nopea varustus.
- Istukkarunko hiiletyskarkaistu Ø 315 mm asti.
- Suuri läpireikä (mitta E!).
- Turvasokka takaa parhaan mahdollisen käyttöturvallisuuden.
- Yhteensopiva perusleukojen kanssa istukkajärjestelmiin F ja Duro.
- Joustava pienten ja suurten työkappaleiden kiinnitys.
- Erittäin tarkka kiinnitys myös pienimmillä sisähalkaisijoilla.

Kuvateksti:

Kovetettu, erittäin jäykkä ja kiillotettu istukan runko.

Perusleuka, jossa viisto hammastus.

Erikoismuotoilu, roiskereuna.

Painike leuanvaihtoa varten.

Leuanvarmistus (3-kert. – paitsi koko 400).

Lukitustappi perusleuan esiasetusta varten.

Käyttö kuusioliitännällä.

Käyttö:

Koneille lieriömäisellä keskiökiinnityksellä tai kiinnitykseen laipan avulla. Kiinnitys ruuveilla edestä. Raakalaipat on aina ensin sovitettava koneeseen ja sitten sorvinistukkaan.

Standardi:

DIN 702-4.

Raaka-aine:

Kokonaan terästä, sopii siksi korkeille kierrosluvuille (ks. taulukko).

Toimituksen sisältö:

Sisältää turvakiristysavaimen ja 1 sarjan kiinnitysruuveja.

Sisältää 1 sarjan yksiosaisia porrasleukoja.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat, katso nrot 313200 – 313350.

Tekninen kuvaus

tyyppi	400
Aukko E	102 mm
Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, ulkoinen	20 - 408 mm
Liikepituus / leuka S	12 mm
Istukan kork. D	124 mm
Avain, sisäkuusikulma K	19 mm
Enimmäiskierrosluku	2200 min ⁻¹
Keskitys-Ø B	380 mm
Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, sisäinen	137 - 408 mm
Paino	99 kg
Ulko-Ø A	408 mm
Sarja	ROTA-S plus
Standardi	DIN 702-4
Värikoodi tarvikkeille	Schunk-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka
Tuotetyyppi	Kiilatankoistukka

Tarvikkeet

Perusleukasarja, 3 osaa,viisto hammastus Istukkatyypille 400	313200 400
Perusleuat, 3-osainen sarja,suora hammastus Istukkatyypille 400	313207 400
Perusleuat, 3-osainen sarja,viisto hammastus Istukkatyypille 400	313205 400
Kova päällileukasarja, 3 osaa Istukkatyypille 400	313210 400