



## Päällileukasarja, 3 osaa, Istukkatyypille: 250



### Tilaustiedot

Tilausnumero	313715 250
GTIN	2050001929709
Tuoteluokka	33T

### Kuvaus

**Malli:**

**Hienojyrsitty** ura ja **tarkkuushiottu** hammastus, **mustattu**.

**Raaka-aine:**

Laatutuote, materiaalina 16MnCr5.

**Sopii:**

**Voimakäyttöiset istukat** valmistajilta Schunk, Röhmm ja muut.

**Erikoistarvike:**

Urakappaleet nro 313505 – 313605.

**Huomautus:**

- **Sorvi-istukkaan sovittamiseksi vertaa hammastus, uran leveys (D) ja reikien etäisyydet (a, b).**
- **Pehmeät alumiiniset päällileuat pyynnöstä.**

### Tekninen kuvaus

Pituus L	110 mm
Uraleveys D	16 mm
Korkeus H	42 mm
Istukkatyypille	250 mm
Reikäväli b	30 mm
kierteelle DIN 912	M12

Reikäväli a	30 mm
Leveys B	40 mm
Sopii värikoodiin	Schunk-voimakäyttöistukat ja -leuat
Tuotetyyppi	Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka