



Kiilatanko-sorvinistukka ROTA-S-lyhytkartio, yksiosaiset porrastleuat ja yksiosaisilla porrastleuoilla, DIN 702-3, tyyppi: 315/8



Tilaustiedot

Tilausnumero	313135 315/8
GTIN	2050001928863
Tuoteluokka	33U

Kuvaus

Malli:

- Paras pyörintä- ja leuanvaihtotarkkuus.
- Pitkä käyttöikä ja erinomainen tarkkuus,
- Modulaarinen suojaholkkijärjestelmä.
- Erittäin nopea varustus.
- Istukkarunko hiiletyskarkaistu \varnothing 315 mm asti.
- Suuri läpireikä (mitta E!).
- Turvasokka takaa parhaan mahdollisen käyttöturvallisuuden.
- Yhteensopiva perusleukojen kanssa istukkajärjestelmiin F ja Duro.
- Joustava pienten ja suurten työkappaleiden kiinnitys.
- Erittäin tarkka kiinnitys myös pienimmillä sisähalkaisijoilla.

Käyttö:

Tarkoitettu DIN 55027 -standardin mukaisille karanpäille, joissa on sidepultit ja laippamutterit. Sorvinistukka kiinnitetään joskus ilman välilaippaa suoraan karanpäähän.

Standardi:

DIN 702-3.

Raaka-aine:

Kokonaan terästä, sopii siksi korkeille kierrosluvuille (ks. taulukko).

Toimituksen sisältö:

Sisältää turvakiristysavaimen ja 1 sarjan kiinnitysruuveja.

Sisältää 1 sarjan yksiosaisia porrasleukoja.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat, katso nrot 313200 – 313350.

Tekninen kuvaus

Sidepulttien lukumäärä	4
Sidepulttien koko	M16
Aukko E	92 mm
Lyhytkartion kiinnitys	8
Enimmäiskierrosluku	3400 min ⁻¹
Keskityskartion Ø B	139,735 mm
Paino	62,6 kg
Ulko-Ø A	323 mm
Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, sisäinen	95 - 326 mm
Liikepituus / leuka S	9,9 mm
Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, ulkoinen	14 - 333 mm
tyyppi	315
Avain, sisäkuusikulma K	16 mm
Sarja	ROTA-S plus
Standardi	DIN 702-3
Värikoodi tarvikkeille	Schuck-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka
Tuotetyyppi	Kiilatankoistukka

Tarvikkeet

Kova päällileukasarja, 3 osaa Istukkatyypille 315	313250 315
Perusleuat, 3-osainen sarja,viisto hammastus Istukkatyypille 315	313205 315

Perusleuat, 3-osainen sarja,suora hammastus Istukkatyypille 315	313207 315
Kova päällileukasarja, 3 osaa Istukkatyypille 315	313210 315
Perusleukasarja, 3 osaa,viisto hammastus Istukkatyypille 315	313200 315