



Kiilatanko-sorvinistukka ROTA-S-lyhytkartio, perusleuat ja kovat päällileuat ja perusleuoilla ja kovilla päällileuoilla, DIN 702-3, tyyppi: 200/5



Tilaustiedot

Tilausnumero	313137 200/5
GTIN	2050001928887
Tuoteluokka	33U

Kuvaus

Malli:

- Paras pyörintä- ja leuanvaihtotarkkuus.
- Pitkä käyttöikä ja erinomainen tarkkuus,
- Modulaarinen suojaholkkijärjestelmä.
- Erittäin nopea varustus.
- Istukkarunko hiiletyskarkaistu \varnothing 315 mm asti.
- Suuri läpireikä (mitta E!).
- Turvasokka takaa parhaan mahdollisen käyttöturvallisuuden.
- Yhteensopiva perusleukojen kanssa istukkajärjestelmiin F ja Duro.
- Joustava pienten ja suurten työkappaleiden kiinnitys.
- Erittäin tarkka kiinnitys myös pienimmillä sisähalkaisijoilla.

Käyttö:

Tarkoitettu DIN 55027 -standardin mukaisille karanpäille, joissa on sidepultit ja laippamutterit. Sorvinistukka kiinnitetään joskus ilman välilaippaa suoraan karanpäähän.

Standardi:

DIN 702-3.

Raaka-aine:

Kokonaan terästä, sopii siksi korkeille kierrosluvuille (ks. taulukko).

Toimituksen sisältö:

Sisältää turvakiristysavaimen ja 1 sarjan kiinnitysruuveja.

Sisältää 1 sarjan perus- ja kovia päällileukoja.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat, katso nrot 313200 – 313350.

Tekninen kuvaus

tyyppi	200
Liikepituus / leuka S	7 mm
Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, ulkoinen	8 - 208 mm
Aukko E	52 mm
Lyhytkartion kiinnitys	5
Enimmäiskierros-luku	4800 min ⁻¹
Paino	18,6 kg
Ulko-Ø A	206 mm
Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, sisäinen	72 - 224 mm
Sidepulttien koko	M10
Sidepulttien lukumäärä	4
Keskityskartion Ø B	82,575 mm
Avain, sisäkuusikulma K	12 mm
Sarja	ROTA-S plus
Standardi	DIN 702-3
Värikoodi tarvikkeille	Schuck-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka
Tuotetyyppi	Kiilatankoistukka

Tarvikkeet

Kova päällileukasarja, 3 osaa Istukkatyypille 200	313250 200
Perusleuat, 3-osainen sarja, viisto hammastus Istukkatyypille 200	313205 200

Perusleuat, 3-osainen sarja,suora hammastus Istukkatyypille 200	313207 200
Perusleukasarja, 3 osaa,viisto hammastus Istukkatyypille 200	313200 200
Kova päällileukasarja, 3 osaa Istukkatyypille 200	313210 200