




Lohkoleukasarja 3 osaa, Alumiini, Istukkatyypille: 250



Tilaustiedot

Tilausnumero	313737 250
GTIN	2050001929754
Tuoteluokka	33T

Kuvaus

Malli:

Hienojyrsitty ura ja **tarkkuushiottu** hammastus, **mustattu**.

Käyttö:

Kokonaisvaltainen, vääristämätön kiristys.

Sopii:

Voimakäyttöiset istukat valmistajilta Schunk, Röhmm ja muut.

Erikoistarvike:

Urakappaleet nro 313505 – 313605.

Huomautus:

- **Sorvi-istukkaan sovittamiseksi vertaa hammastus, uran leveys (D) ja reikien etäisyydet (a, b).**
- **Pehmeät alumiiniset päällileuat pyynnöstä.**

Tekninen kuvaus

Pituus L	87,5 mm
Leveys B	180 mm
Reikäväli a	40 mm
Istukkatyypille	250 mm
Uraleveys D	16 mm
Reikäväli b	30 mm
Korkeus H	80 mm

Sopii värikoodiin	Schunk-voimakäyttöistukat ja -leuat
Tuotetyyppi	Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka