



## Kiilatanko-sorvinistukka ROTA-S-plus 2.0, yksiosaiset porrasleuat yksiosaisilla porrasleuoilla, DIN 702-4, Tyyppi: 200



### Tilaustiedot

Tilausnumero	313115 200
GTIN	2050001928719
Tuoteluokka	33U

### Kuvaus

#### Malli:

- Paras pyörintä- ja leuanvaihtotarkkuus.
- Pitkä käyttöikä ja erinomainen tarkkuus,
- Modulaarinen suojaholkkijärjestelmä.
- Erittäin nopea varustus.
- Istukkarunko hiiletyskarkaistu Ø 315 mm asti.
- Suuri läpireikä (mitta E!).
- Turvasokka takaa parhaan mahdollisen käyttöturvallisuuden.
- Yhteensopiva perusleukojen kanssa istukkajärjestelmiin F ja Duro.
- Joustava pienten ja suurten työkappaleiden kiinnitys.
- Erittäin tarkka kiinnitys myös pienimmillä sisähalkaisijoilla.

#### Kuvateksti:

Kovetettu, erittäin jäykkä ja kiillotettu istukan runko.

Perusleuka, jossa viisto hammastus.

Erikoismuotoilu, roiskereuna.

Painike leuanvaihtoa varten.

Leuanvarmistus (3-kert. – paitsi koko 400).

Lukitustappi perusleuan esiasetusta varten.

Käyttö kuusioliitännällä.

**Käyttö:**

Koneille lieriömäisellä keskiökiinnityksellä tai kiinnitykseen laipan avulla. Kiinnitys ruuveilla edestä. Raakalaipat on aina ensin sovitettava koneeseen ja sitten sorvinistukkaan.

**Standardi:**

**DIN 702-4.**

**Raaka-aine:**

Kokonaan terästä, sopii siksi korkeille kierrosluvuille (ks. taulukko).

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää turvakiristysavaimen ja 1 sarjan kiinnitysruuveja.

Sisältää 1 sarjan yksiosaisia porrasleukoja.

**Erikoistarvike:**

**Vara- ja lisäleuat**, katso nrot 313200 – 313350.

## Tekninen kuvaus

Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, ulkoinen	8 - 208 mm
tyyppi	200
Ulko-Ø A	206 mm
Keskitys-Ø B	185 mm
Aukko E	52 mm
Avain, sisäkuusikulma K	12 mm
Paino	16,2 kg
Istukan kork. D	86,3 mm
Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, sisäinen	72 - 224 mm
Liikepituus / leuka S	7 mm
Enimmäiskierrosluku	4800 min <sup>-1</sup>
Sarja	ROTA-S plus
Standardi	DIN 702-4
Värikoodi tarvikkeille	Schuck-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka
Tuotetyyppi	Kiilatankoistukka

## Tarvikkeet

Perusleuat, 3-osainen sarja,suora hammastus Istukkatyypille 200	313207 200
Kova päällileukasarja, 3 osaa Istukkatyypille 200	313250 200
Perusleukasarja, 3 osaa,viisto hammastus Istukkatyypille 200	313200 200
Kova päällileukasarja, 3 osaa Istukkatyypille 200	313210 200
Perusleuat, 3-osainen sarja,viisto hammastus Istukkatyypille 200	313205 200