



Pehmeä päällileukasarja, 3 osaa, Istukkatyypille: 315



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 313220 315 |
| GTIN | 2050001929129 |
| Tuoteluokka | 33T |

Kuvaus

Malli:

Yksiosainen, kiinnitys- \emptyset säädettävissä yksilöllisesti. **Hienojyrsitty** tukipinta, **mustattu**.

Kuvaus mainosteksti:

Porrastamaton, yksilöllisen kiinnitys- \emptyset :n poraamiseen

Käyttö:

Koska leuat voidaan vaihtaa tai säätää haluttuun läpimittaan **muutamassa sekunnissa**, on tarkoituksenmukaista pitää koneella useita leukayksiköitä käyttövalmiina. **Silloin vaihtajat supistuvat minimiinsä**. Leukayksiköt koostuvat esim. useista sarjoista perusleukoja, joissa on yksiosaiset pehmeät tukileuat, jotka voidaan säätää haluttuun läpimittaan. Tämä tarkoituksenmukaisuutta palveleva toimenpide ei ole välttämätön ainoastaan NC-koneissa, vaan myös kaikissa sorveissa.

Kiinnitetään karkaistuihin perusleukoihin. Muodoltaan epäsäännöllisten tai jo työstettyjen työkappaleiden, jotka eivät saa vahingoittua, lastuamiseen. Leuat valmistetaan tähän tarkoitukseen työkappaleen muotoa vastaavasti.

Käyttö mainosteksti:

Kiinnitetään karkaistuihin perusleukoihin.

Raaka-aine:

Laatutuote, materiaalina 16MnCr5.

Sopii:

SchUNK-kiilatankoistukka nro 313115; 313117; 313135; 313137, RöhM-kiilatankoistukka Duro nro 313120; 313140 ja muut kiilatankosorvausistukkajärjestelmät.

Huomautus:

Pehmeät alumiiniset päällileuat **pyynnöstä**.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------|--|
| Uraleveys D | 12 mm |
| Korkeus H | 54 mm |
| Pituus L | 145 mm |
| Kortaan pituus A | 26 mm |
| Leveys B | 35 mm |
| Reikäväli b | 54 mm |
| Istukkatyypille | 315 mm |
| Sopii värikoodiin | Schunk-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka |
| Sopii värikoodiin | Röhm-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka |
| Tuotetyyppi | Kiilatankoistukan leuka |