




Porraspäällileukasarja, 3 osaa, Istukkatyypille: 250



Tilaustiedot

Tilausnumero	313770 250
GTIN	2050001929846
Tuoteluokka	33T

Kuvaus

Malli:

Hienojyrsitty ura ja **tarkkuushiottu** hammastus, **mustattu**.

Karkaistu.

Käyttö:

Ulko- ja sisäpuoliseen kiinnitykseen.

Raaka-aine:

Laatutuote, materiaalina 16MnCr5.

Sopii:

Voimakäyttöiset istukat valmistajilta Schunk, Röhmm ja muut.

Erikoistarvike:

Urakappaleet nro 313505 – 313605.

Huomautus:

Jälkeenpäin hankitut päällileuat sekä porrasleuat on hiottava loppuun istukassa pyörintä- ja aksiaaliliikkeelle.

- **Sorvi-istukkaan sovittamiseksi vertaa hammastus, uran leveys (D) ja reikien etäisyydet (a, b).**
- **Pehmeät alumiiniset päällileuat pyynnöstä.**

Tekninen kuvaus

Korkeus H	54 mm
Reikäväli a	25,5 mm
Leveys B	40 mm
Reikäväli b	30 mm

Uraleveys D	16 mm
Pituus L	101,5 mm
Istukkatyypille	250 mm
Raaka-aine	Teräs 16MnCr5
Sopii värikoodiin	Schunk-voimakäyttöistukat ja -leuat
Tuotetyyppi	Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka