

**CNMM 1204XR, Laji: PR015S****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250488 PR015S
GTIN	4960664837748
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CNMM 1204XR PR015S Laji: PR015S
lastunmurtaja: SX
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 4 mm
Syöttö f : 0,15 - 0,45 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 25 - 70 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	S
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	25 - 70 m/min
Laji	PR015S
lastunmurtaja	SX
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Syöttö f	0,15 - 0,45 mm/kierr,
Pinnoitus	Megacoat Hard
ISO-koodi-kääntöterä	CNMM 1204XR
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Aluslevy	259031 15
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä