

**CNMM 1204XR, Laji: PR005S****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250488 PR005S
GTIN	4960664836987
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

CNMM 1204XR PR005S Laji: PR005S  
lastunmurtaja: SX  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Syöttö  $f$ : 0,15 - 0,45 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 30 - 90 m/min

**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f$	0,15 - 0,45 mm/kierr,
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	30 - 90 m/min
Pääkäyttöalue	S
Laji	PR005S
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 4 mm
lastunmurtaja	SX
Koneistusehto	jatkuva

Lastuava aine	KM
Pinnoitus	Megacoat Hard
ISO-koodi-kääntöterä	CNMM 1204XR
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Aluslevy	259031 15
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä