

**CNMM 1204XL, Laji: PR005S****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250489 PR005S
GTIN	4960664836970
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CNMM 1204XL PR005S Laji: PR005S
lastunmurtaja: SX
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 4 mm
Syöttö f : 0,15 - 0,45 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 30 - 90 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	PR005S
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	30 - 90 m/min
Pääkäyttöalue	S
lastunmurtaja	SX
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Koneistusehto	jatkuva

Syöttö f	0,15 - 0,45 mm/kierr,
Pinnoitus	Megacoat Hard
ISO-koodi-kääntöterä	CNMM 1204XL
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Aluslevy	259031 15
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä