

FRANKEN**Fläppitaululevy, Tyyppi: 10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	974540 10
GTIN	4016946211444
Tuoteluokka	930

Kuvaus**Malli:**

Korkeussäädettävä taulu, johon **magneetit tarttuvat** ja johon **voi kirjoittaa**. Pikavaihtopidin kaikille tavallisille fläppitaululehtiöille. Käytännöllinen säilytyskouru. Helppo asennus ilman työkaluja. Fläppitaulu, **kiinteä**. Tukeva kolmijalka, kokoontaitettava ja helppo kuljettaa.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa

Tekninen kuvaus

Korkeus säädettävä	kyllä
Jalustan leveys	675 mm
Korkeudensäätöalue	1100 - 1880 mm
Rakennetilanne	muovinen kolmijalka
tyyppi	10
Taulun leveys	670 mm
Jalustan syvyys	580 mm

Taulun korkeus	950 mm
Paino	7,2 kg
Korkeus	1880 mm
kynäsarja sisältyy	ei
Tuotetyyppi	Fläppitaulu