

FRANKEN Fläppitaululevy, Tyyppi: 20



Tilastiedot

Tilausnumero	974540 20
GTIN	4016946211451
Tuoteluokka	930

Kuvaus

Malli:

Korkeussäädettävä taulu, johon **magneetit tarttuvat** ja johon **voi kirjoittaa**. Pikavaihtopidin kaikille tavallisille fläppitaululehtiöille. Käytännöllinen säilytyskouru. Helppo asennus ilman työkaluja. Fläppitaulu, **siirrettävä**. Lasikuituvahvisteinen muovista valmistettu pyöreä jalka, jossa 5 lukittavaa pyörää ja 2 sivuvartta.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa

Tekninen kuvaus

Pyörien lukumäärä	5
Rakennetilanne	pyöreä muovijalusta, 5 pyörää
Taulun korkeus	950 mm
Taulun leveys	670 mm
Jalan materiaali	lasikuituvahvisteinen muovi
Paino	10 kg

Jalustan leveys	625 mm
Korkeus säädettävä	kyllä
tyyppi	20
Korkeus	1950 mm
Jalustan syvyys	575 mm
kynäsarja sisältyy	ei
Korkeudensäätöalue	1800 - 1950 mm
Tuotetyyppi	Fläppitaulu