

Kansiokaappi, Leveys: 800 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	974220 800
GTIN	2050002049659
Tuoteluokka	91Q

Kuvaus

Malli:

Kääntöovikaappi puuta, 4 metallista hyllytasoa, paksuus 25 mm, asennuskorkeus säädettävä 32 mm:n välein. Yhteensä 5 mappihyllyä. Kaappi, tukeva peitetakaseinä. Toimitus sisältää kaarikahvan. Terässokkelin korkeus 30 mm, sis. korkeudensäätöruuvit. Sylinterilukko, 2 avainta.

Pintakäsittely:

Puuta, metallinharmaa melamiinipinta. **Sokkeli jauhemaalattu** metallinharmaaksi.

Korkeudensäätö portaittain: 32 mm

Korkeus: 1931 mm

Leveys: 800 mm

Syvyys: 450 mm

Hyötykorkeus: 1851 mm

Lokeroalustojen määrä: 4

Paino: 113 kg

Tekninen kuvaus

Leveys	800 mm
Korkeus	1931 mm

Syvyys	450 mm
Hyötykorkeus	1851 mm
Paino	113 kg
Lokeroalustojen määrä	4
Korkeudensäätö portaittain	32 mm
Tuotetyyppi	Toimistokaappi