

Matala kaappi, liukuovet, Leveys: 1200 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	974210 1200
GTIN	2050002049635
Tuoteluokka	91Q

Kuvaus

Malli:

Liukuovikaappi puuta, väliseinä ja kaksi hyllytasoa (väliseinästä oikealle ja vasemmalle), paksuus 25 mm, asennuskorkeus säädettävä 32 mm:n välein. Kaappi, tukevat peitetakaseinät. Toimitus sisältää kaarikahvan. Terässokkelin korkeus 30 mm, korkeudensäätöruuvit. Sylinterilukko, kaksi avainta

Pintakäsittely:

Metallinharmaaksi **jauhemaalattu**.

Korkeudensäätö portaittain: 32 mm

Korkeus: 779 mm

Leveys: 1200 mm

Syvyys: 450 mm

Hyötykorkeus: 705 mm

Lokeroalustojen määrä: 2

Tekninen kuvaus

Leveys	1200 mm
liitettävissä lukitusjärjestelmään	ei
Rungon pinta	puu
Lokeroalustojen määrä	2
Kahvan väri	metallinharmaa

Hyötykorkeus	705 mm
jalusta	kyllä
Kahvatyyppi	Kaarikahva
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	ei
lukitusnumero vaihdettavissa yksittäin	ei
jalustan materiaali	teräspelti
Syvyys	450 mm
jalustan korkeus	30 mm
Korkeus	779 mm
Etulevyjen väri	metallinharmaa
Jalustan väri	metallinharmaa
Rungon väri	metallinharmaa
Hyllytason paksuus	25 mm
Korkeudensäätö portaittain	32 mm
Tuotetyyppi	Toimistokaappi