



Päällileukasarja, 3 osaa, Istukkatyypille: 250



Tilaustiedot

Tilausnumero	313455 250
GTIN	2050001929600
Tuoteluokka	33T

Kuvaus

Malli:

Hienojyrsitty ura ja **tarkkuushiottu** hammastus, **mustattu**.

Viistetty pientä kiinnityshalkaisijaa varten.

Raaka-aine:

Laatutuote, materiaalina 16MnCr5.

Sopii:

Voimakäyttöiset istukat valmistajilta Schunk, Röhm ja muut.

Erikoistarvike:

Urakappaleet nro 313505 – 313605.

Huomautus:

- **Sorvi-istukkaan sovittamiseksi vertaa hammastus, uran leveys (D) ja reikien etäisyydet (a, b).**
- **Pehmeät alumiiniset päällileuat pyynnöstä.**

Tekninen kuvaus

Reikäväli b	28 mm
Pituus L	120 mm
Uraleveys D	21 mm
Leveys B	50 mm
Istukkatyypille	250 mm
Reikäväli a	20 mm

Korkeus H	50 mm
kierteelle DIN 912	M16
Tuotetyppi	Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka