

Garant**Teränpidin Medium-Plus otsapistoon, Oikea, Ø-alue Pisto D1 / D2:
172/250mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	274040 172/250
GTIN	4062406093938
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Leikkuuterille nro 275021 - 275048. $D_2 = 999$ kokomerkinässä vastaa teoreettisesti ääretöntä.

Käyttö:

Yhdessä kiinnityspitimen nro 274002 tai vaihtoehtoisesti sovittimen nro 274001 ja sopivan peruspitimen kanssa pistotyökaluille.

Huom:

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen). Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

Huomautus:

$D_1 =$ vähimmäis-Ø 1. pistolle / $D_2 =$ enimmäis-Ø 1. pistolle.

Tekninen kuvaus

enintään 1. piston Ø D_2	250 mm
vähintään 1. piston Ø D_1	172 mm
enimmäistyöstösyvyys t_{max}	32 mm
Käyttötapa	Oikea
Järjestelmäavain	kyllä
Pistoleveys w	4 mm

Tuotetyyppi

Teränpidin