



## Kiilatanko-sorvinistukka ROTA-S-lyhytkartio, perusleuat ja kovat päällileuat ja perusleuoilla ja kovilla päällileuoilla, DIN 702-3, tyyppi: 200/6



### Tilaustiedot

Tilausnumero	313137 200/6
GTIN	2050001928894
Tuoteluokka	33U

### Kuvaus

#### Malli:

- Paras pyörintä- ja leuanvaihtotarkkuus.
- Pitkä käyttöikä ja erinomainen tarkkuus,
- Modulaarinen suojaholkkijärjestelmä.
- Erittäin nopea varustus.
- Istukkarunko hiiletyskarkaistu  $\varnothing$  315 mm asti.
- Suuri läpireikä (mitta E!).
- Turvasokka takaa parhaan mahdollisen käyttöturvallisuuden.
- Yhteensopiva perusleukojen kanssa istukkajärjestelmiin F ja Duro.
- Joustava pienten ja suurten työkappaleiden kiinnitys.
- Erittäin tarkka kiinnitys myös pienimmillä sisähalkaisijoilla.

#### Käyttö:

Tarkoitettu DIN 55027 -standardin mukaisille karanpäille, joissa on sidepultit ja laippamutterit. Sorvinistukka kiinnitetään joskus ilman välilaippaa suoraan karanpäähän.

#### Standardi:

**DIN 702-3.**

#### Raaka-aine:

Kokonaan terästä, sopii siksi korkeille kierrosluvuille (ks. taulukko).

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää turvakiristysavaimen ja 1 sarjan kiinnitysruuveja.

Sisältää 1 sarjan perus- ja kovia päällileukoja.

**Erikoistarvike:**

**Vara- ja lisäleuat**, katso nrot 313200 – 313350.

**Tekninen kuvaus**

Aukko E	52 mm
Sidepulttien lukumäärä	4
Paino	18,6 kg
Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, sisäinen	72 - 224 mm
Ulko-Ø A	206 mm
Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, ulkoinen	8 - 208 mm
Keskityskartion Ø B	106,39 mm
Enimmäiskierrosluku	4800 min <sup>-1</sup>
Liikepituus / leuka S	7 mm
tyyppi	200
Sidepulttien koko	M12
Lyhytkartion kiinnitys	6
Avain, sisäkuusikulma K	12 mm
Sarja	ROTA-S plus
Standardi	DIN 702-3
Värikoodi tarvikkeille	Schuck-kiilatanko- sorvinistukka ja leuka
Tuotetyyppi	Kiilatankoistukka

**Tarvikkeet**

Kova päällileukasarja, 3 osaa Istukkatyypille 200	313250 200
Perusleuat, 3-osainen sarja,viisto hammastus Istukkatyypille 200	313205 200

Perusleuat, 3-osainen sarja,suora hammastus Istukkatyypille 200	313207 200
Kova päällileukasarja, 3 osaa Istukkatyypille 200	313210 200
Perusleukasarja, 3 osaa,viisto hammastus Istukkatyypille 200	313200 200