



Kiilatanko-sorvinistukka ROTA-S-plus 2.0, yksiosaiset porrasleuat yksiosaisilla porrasleuoilla, DIN 702-4, Tyyppi: 160



Tilaustiedot

Tilausnumero	313115 160
GTIN	2050001928702
Tuoteluokka	33U

Kuvaus

Malli:

- Paras pyörintä- ja leuanvaihtotarkkuus.
- Pitkä käyttöikä ja erinomainen tarkkuus,
- Modulaarinen suojaholkkijärjestelmä.
- Erittäin nopea varustus.
- Istukkarunko hiiletyskarkaistu \varnothing 315 mm asti.
- Suuri läpireikä (mitta E!).
- Turvasokka takaa parhaan mahdollisen käyttöturvallisuuden.
- Yhteensopiva perusleukojen kanssa istukkajärjestelmiin F ja Duro.
- Joustava pienten ja suurten työkappaleiden kiinnitys.
- Erittäin tarkka kiinnitys myös pienimmillä sisähalkaisijoilla.

Kuvateksti:

Kovetettu, erittäin jäykkä ja kiillotettu istukan runko.

Perusleuka, jossa viisto hammastus.

Erikoismuotoilu, roiskereuna.

Painike leuanvaihtoa varten.

Leuanvarmistus (3-kert. – paitsi koko 400).

Lukitustappi perusleuan esiasetusta varten.

Käyttö kuusioliitännällä.

Käyttö:

Koneille lieriömäisellä keskiökiinnityksellä tai kiinnitykseen laipan avulla. Kiinnitys ruuveilla edestä. Raakalaipat on aina ensin sovitettava koneeseen ja sitten sorvinistukkaan.

Standardi:

DIN 702-4.

Raaka-aine:

Kokonaan terästä, sopii siksi korkeille kierrosluvuille (ks. taulukko).

Toimituksen sisältö:

Sisältää turvakiristysavaimen ja 1 sarjan kiinnitysruuveja.

Sisältää 1 sarjan yksiosaisia porrasleukoja.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat, katso nrot 313200 – 313350.

Tekninen kuvaus

Keskitys-Ø B	145 mm
Enimmäiskierrosluku	5400 min ⁻¹
Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, ulkoinen	5 - 170 mm
Avain, sisäkuusikulma K	12 mm
Aukko E	42 mm
Paino	7,9 kg
Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, sisäinen	65 - 186 mm
Istukan kork. D	68,5 mm
tyyppi	160
Ulko-Ø A	165 mm
Liikepituus / leuka S	6,5 mm
Sarja	ROTA-S plus
Standardi	DIN 702-4
Värikoodi tarvikkeille	Schuck-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka
Tuotetyyppi	Kiilatankoistukka

Tarvikkeet

Perusleuat, 3-osainen sarja,suora hammastus Istukkatyypille 160	313207 160
Kova päällileukasarja, 3 osaa Istukkatyypille 160	313250 160
Perusleukasarja, 3 osaa,viisto hammastus Istukkatyypille 160	313200 160
Kova päällileukasarja, 3 osaa Istukkatyypille 160	313210 160
Perusleuat, 3-osainen sarja,viisto hammastus Istukkatyypille 160	313205 160