



## Pehmeä päällileukasarja, 3 osaa, Istukkatyypille: 160



### Tilaustiedot

Tilausnumero	313220 160
GTIN	2050001929099
Tuoteluokka	33T

### Kuvaus

#### Malli:

Yksiosainen, kiinnitys- $\emptyset$  säädettävissä yksilöllisesti. **Hienojyrsitty** tukipinta, **mustattu**.

#### Kuvaus mainosteksti:

Porrastamaton, yksilöllisen kiinnitys- $\emptyset$ :n poraamiseen

#### Käyttö:

Koska leuat voidaan vaihtaa tai säätää haluttuun läpimittaan **muutamassa sekunnissa**, on tarkoituksenmukaista pitää koneella useita leukayksiköitä käyttövalmiina. **Silloin vaihtajat supistuvat minimiinsä**. Leukayksiköt koostuvat esim. useista sarjoista perusleukoja, joissa on yksiosaiset pehmeät tukileuat, jotka voidaan säätää haluttuun läpimittaan. Tämä tarkoituksenmukaisuutta palveleva toimenpide ei ole välttämätön ainoastaan NC-koneissa, vaan myös kaikissa sorveissa.

Kiinnitetään karkaistuihin perusleukoihin. Muodoltaan epäsäännöllisten tai jo työstettyjen työkappaleiden, jotka eivät saa vahingoittua, lastuamiseen. Leuat valmistetaan tähän tarkoitukseen työkappaleen muotoa vastaavasti.

#### Käyttö mainosteksti:

Kiinnitetään karkaistuihin perusleukoihin.

#### Raaka-aine:

Laatutuote, materiaalina 16MnCr5.

#### Sopii:

SchUNK-kiilatankoistukka nro 313115; 313117; 313135; 313137, RöhM-kiilatankoistukka Duro nro 313120; 313140 ja muut kiilatankosorvausistukkajärjestelmät.

#### Huomautus:

Pehmeät alumiiniset päällileuat **pyynnöstä**.

## Tekninen kuvaus

Korkeus H	36 mm
Reikäväli b	32 mm
Kortaan pituus A	18 mm
Istukkatyypille	160 mm
Uraleveys D	8 mm
Leveys B	20 mm
Pituus L	85 mm
Sopii värikoodiin	Schunk-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka
Sopii värikoodiin	Röhm-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka
Tuotetyyppi	Kiilatankoistukan leuka