

FAHRION®
FAHRION®**Puristusholkki pyöreä, DIN 6343, 185 E, Kiinn.Ø: 30mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 329555 30 |
| GTIN | 4045197724861 |
| Tuoteluokka | 34D |

Kuvaus**Malli:**Kirstysholkit, **profiili pyöreä 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.****Standardi:****DIN 6343****Tarkkuus:****Pyörintätoleranssit:** D = 1 - 10 mm = 0,02 mm D = 10 - 30 mm = 0,03 mm D = 30 - 60 mm = 0,04 mm**Huomautus:**Muita läpimittoja ja muotoja (esimerkiksi 4- tai 6-kulmainen) **tilattavissa erikseen!**

Profiili Ø 4,0 – 8,0 mm sileä. Alkaen Ø 9,0 mm poikkiurilla.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|------------|
| Kulma α | 15 astetta |
| A | 73 mm |
| Kiinn.Ø | 30 mm |
| K | 84 mm |
| F | 66 mm |
| Kokonaispituus L | 110 mm |
| tyyppi | 185 E |

Tuotetyyppi

Kiristysholkki