



## Kiilatanko-sorvinistukka ROTA-S-lyhytkartio, yksiosaiset porrastleuat ja yksiosaisilla porrastleuoilla, DIN 702-3, tyyppi: 250/8



### Tilaustiedot

Tilausnumero	313135 250/8
GTIN	2050001928849
Tuoteluokka	33U

### Kuvaus

#### Malli:

- Paras pyörintä- ja leuanvaihtotarkkuus.
- Pitkä käyttöikä ja erinomainen tarkkuus,
- Modulaarinen suojaholkkijärjestelmä.
- Erittäin nopea varustus.
- Istukkarunko hiiletyskarkaistu Ø 315 mm asti.
- Suuri läpireikä (mitta E!).
- Turvasokka takaa parhaan mahdollisen käyttöturvallisuuden.
- Yhteensopiva perusleukojen kanssa istukkajärjestelmiin F ja Duro.
- Joustava pienten ja suurten työkappaleiden kiinnitys.
- Erittäin tarkka kiinnitys myös pienimmillä sisähalkaisijoilla.

#### Käyttö:

Tarkoitettu DIN 55027 -standardin mukaisille karanpäille, joissa on sidepultit ja laippamutterit. Sorvinistukka kiinnitetään joskus ilman välilaippaa suoraan karanpäähän.

#### Standardi:

**DIN 702-3.**

#### Raaka-aine:

Kokonaan terästä, sopii siksi korkeille kierrosluvuille (ks. taulukko).

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää turvakiristysavaimen ja 1 sarjan kiinnitysruuveja.

Sisältää 1 sarjan yksiosaisia porrasleukoja.

**Erikoistarvike:**

**Vara- ja lisäleuat**, katso nrot 313200 – 313350.

**Tekninen kuvaus**

Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, ulkoinen	10 - 250 mm
Lyhytkartion kiinnitys	8
Keskityskartion Ø B	139,735 mm
Liikepituus / leuka S	7,7 mm
Enimmäiskierrosluku	4200 min <sup>-1</sup>
Ulko-Ø A	256 mm
Paino	33,9 kg
tyyppi	250
Sidepulttien lukumäärä	4
Sidepulttien koko	M16
Aukko E	62 mm
Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, sisäinen	92 - 252 mm
Avain, sisäkuusikulma K	16 mm
Sarja	ROTA-S plus
Standardi	DIN 702-3
Värikoodi tarvikkeille	Schuck-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka
Tuotetyyppi	Kiilatankoistukka

**Tarvikkeet**

Kova päällileukasarja, 3 osaa Istukkatyypille 250	313210 250
Perusleuat, 3-osainen sarja, suora hammastus Istukkatyypille 250	313207 250

Perusleuat, 3-osainen sarja,viisto hammastus Istukkatyypille 250	313205 250
Kova päällileukasarja, 3 osaa Istukkatyypille 250	313250 250
Perusleukasarja, 3 osaa,viisto hammastus Istukkatyypille 250	313200 250