

FAHRION®
FAHRION®
Puristusholkki pyöreä, DIN 6343, 185 E, Kiinn.Ø: 10mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	329555 10
GTIN	4045197724663
Tuoteluokka	34D

Kuvaus
Malli:

 Kiristysholkit, **profiili pyöreä 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.**
Standardi:
DIN 6343
Tarkkuus:
Pyörintätoleranssit: D = 1 - 10 mm = 0,02 mm D = 10 - 30 mm = 0,03 mm D = 30 - 60 mm = 0,04 mm

Huomautus:

 Muita läpimittoja ja muotoja (esimerkiksi 4- tai 6-kulmainen) **tilattavissa erikseen!**
 Profiili Ø 4,0 – 8,0 mm sileä. Alkaen Ø 9,0 mm poikkiurilla.

Tekninen kuvaus

Kiinn.Ø	10 mm
F	66 mm
A	73 mm
Kulma α	15 astetta
K	84 mm
Kokonaispituus L	110 mm
tyyppi	185 E

Tuotetyyppi

Kiristysholkki