

## Toimistopöytä vaaleanharmaa, Leveys: 1600 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	974041 1600
GTIN	2050002048256
Tuoteluokka	91Q

### Kuvaus

#### Malli:

Mukava toimistopöytä, portaaton **korkeuden säätö** (säätöalue **680 – 820 mm**).

Vakaa alusta, poikkituki.

Jalkaputki 2 mm:n muototeräsputkea, 50/50 mm, nelikulmainen.

Sidottu muotoon jäykistystuella.

Erinomainen jalkatila ergonomisen jalustan ansiosta.

Melamiinipöytälevy, 25 mm paksu, **vaaleanharmaa pinta**.

#### Pintakäsittely:

Jalusta metallinharmaaksi **jauhemaalattu**.

Pöytälevyn paksuus: 25 mm

Korkeudensäätöväli: 680 - 820 mm

Leveys: 1600 mm

Syvyys: 800 mm

Työtason paksuus: 25 mm

### Tekninen kuvaus

Levykuoto	suorakulma
Työtason materiaali	Lastulevy, keinohartsipinnoitettu
Työtason pinta	Muovi, vaaleanharmaa
Korkeudensäätöväli	680 - 820 mm
Leveys	1600 mm

Työtason pinnoite	Melamiini
Työtason paksuus	25 mm
Työtason pinnan väri	vaaleanharmaa
Syvyys	800 mm
Työpisteen korkeudensäätö	680–820 mm
Korkeudensäätömalli	mekaaninen
Pöytälevyn paksuus	25 mm
Tuotetyyppi	Toimistopöytä

## Tarvikkeet

Johtoläpivienti Holkkien määrä 2LR	974100 2LR
Johtoläpivienti Holkkien määrä 1R	974100 1R
Johtoläpivienti Holkkien määrä 1M	974100 1M
Johtoläpivienti Holkkien määrä 1L	974100 1L
Kaapelikanava, taitettava Pöytiin, joiden leveys on 1600 mm	974120 1600
Jalkatilan suojalevy Metalli Pöytiin, joiden leveys on 1600 mm	974111 1600
Jalkatilan peitinelementti puu Pöytiin, joiden leveys on 1600 mm	974110 1600
Akustinen väliseinä Tyyppi 1600	974150 1600
PC-teline Tyyppi 1	974130 1