

Toimistopöytä vaaleanharmaa, Leveys: 2000 mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 974041 2000 |
| GTIN | 2050002048263 |
| Tuoteluokka | 91Q |

Kuvaus

Malli:

Mukava toimistopöytä, portaaton **korkeuden säätö** (säätöalue **680 – 820 mm**).

Vakaa alusta, poikkituki.

Jalkaputki 2 mm:n muototeräsputkea, 50/50 mm, nelikulmainen.

Sidottu muotoon jäykistystuella.

Erinomainen jalkatila ergonomisen jalustan ansiosta.

Melamiinipöytälevy, 25 mm paksu, **vaaleanharmaa pinta**.

Pintakäsittely:

Jalusta metallinharmaaksi **jauhemaalattu**.

Pöytälevyn paksuus: 25 mm

Korkeudensäätöväli: 680 - 820 mm

Leveys: 2000 mm

Syvyys: 800 mm

Työtason paksuus: 25 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Työtason pinnoite | Melamiini |
| Syvyys | 800 mm |
| Työtason materiaali | Lastulevy, keinohartsipinnoitettu |
| Työtason pinta | Muovi, vaaleanharmaa |
| Työtason pinnan väri | vaaleanharmaa |

| | |
|---------------------------|---------------|
| Korkeudensäätöväli | 680 - 820 mm |
| Leveys | 2000 mm |
| Työtason paksuus | 25 mm |
| Levykuoto | suorakulma |
| Työpisteen korkeudensäätö | 680–820 mm |
| Korkeudensäätömalli | mekaaninen |
| Pöytälevyn paksuus | 25 mm |
| Tuotetyyppi | Toimistopöytä |

Tarvikkeet

| | |
|--|-------------|
| Johtoläpivienti Holkkien määrä 2LR | 974100 2LR |
| Johtoläpivienti Holkkien määrä 1R | 974100 1R |
| Johtoläpivienti Holkkien määrä 1M | 974100 1M |
| Johtoläpivienti Holkkien määrä 1L | 974100 1L |
| Kaapelikanava, taitettava Pöytiin, joiden leveys on 2000 mm | 974120 2000 |
| Jalkatilan suojalevy Metallin Pöytiin, joiden leveys on 2000 mm | 974111 2000 |
| Jalkatilan peitinelementti puu Pöytiin, joiden leveys on 2000 mm | 974110 2000 |
| Akustinen väliseinä Tyyppi 2000 | 974150 2000 |
| PC-teline Tyyppi 1 | 974130 1 |