


**Garant****Kiintolenkkiavainsarja, Työkalujen lukumäärä: 19****Tilaustiedot**

Tilausnumero	952452 19
GTIN	4062406090708
Tuoteluokka	91A

**Kuvaus****Malli:**

Yleistökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

**Toimituksen sisältö:**

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 952452: 1 kpl

GARANT-kiintolenkkiavain nro 613600 koot 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24: kutakin 1 kpl

**Tekninen kuvaus**

Syvyys G	24
Syvyys	600 mm
Työkalujen lukumäärä	19
Leveys	200 mm
Leveys G	8
Malli	ruuviavainten kanssa (lenkki- ja kiintoavaimet)
Paino	2,062 kg
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	8×24

pienin sopiva vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

## Tarvikkeet

Kiintolenkkiavain Avainkoko 13 mm	613600 13
Kiintolenkkiavain Avainkoko 8 mm	613600 8
Kiintolenkkiavain Avainkoko 16 mm	613600 16
Kiintolenkkiavain Avainkoko 14 mm	613600 14
Kiintolenkkiavain Avainkoko 19 mm	613600 19
Kiintolenkkiavain Avainkoko 20 mm	613600 20
Kiintolenkkiavain Avainkoko 12 mm	613600 12
Kiintolenkkiavain Avainkoko 6 mm	613600 6
Kiintolenkkiavain Avainkoko 22 mm	613600 22
Kiintolenkkiavain Avainkoko 7 mm	613600 7
Kiintolenkkiavain Avainkoko 11 mm	613600 11
Kiintolenkkiavain Avainkoko 24 mm	613600 24
Kiintolenkkiavain Avainkoko 10 mm	613600 10
Kiintolenkkiavain Avainkoko 9 mm	613600 9
Kiintolenkkiavain Avainkoko 21 mm	613600 21
Kiintolenkkiavain Avainkoko 15 mm	613600 15
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 952452	952001 952452
Kiintolenkkiavain Avainkoko 18 mm	613600 18
Kiintolenkkiavain Avainkoko 5,5 mm	613600 5,5
Kiintolenkkiavain Avainkoko 17 mm	613600 17