

Toimistopöytä Pyökki, Leveys: 1600 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	974040 1600
GTIN	2050002048232
Tuoteluokka	91Q

Kuvaus

Malli:

Mukava toimistopöytä, portaaton **korkeuden säätö** (säätöalue **680 – 820 mm**).

Vakaa alusta, poikkituki.

Jalkaputki 2 mm:n muototeräsputkea, 50/50 mm, nelikulmainen.

Sidottu muotoon jäykistystuella.

Erinomainen jalkatila ergonomisen jalustan ansiosta.

Melamiinipöytälevy, 25 mm paksu, **pyökkikuviainen pinta**.

Pintakäsittely:

Jalusta metallinharmaaksi **jauhemaalattu**.

Pöytälevyn paksuus: 25 mm

Korkeudensäätöväli: 680 - 820 mm

Leveys: 1600 mm

Syvyys: 800 mm

Työtason paksuus: 25 mm

Tekninen kuvaus

Levy muoto	suorakulma
Työtason paksuus	25 mm
Korkeudensäätöväli	680 - 820 mm
Työtason materiaali	Lastulevy, keinohartsipinnoitettu
Syvyys	800 mm

Työtason pinnoite	Melamiini
Työtason pinta	Pyökkikuvio
Leveys	1600 mm
Työpisteen korkeudensäätö	680–820 mm
Korkeudensäätömalli	mekaaninen
Pöytälevyn paksuus	25 mm
Tuotetyyppi	Toimistopöytä

Tarvikkeet

Johtoläpivienti Holkkien määrä 2LR	974100 2LR
Johtoläpivienti Holkkien määrä 1R	974100 1R
Johtoläpivienti Holkkien määrä 1M	974100 1M
Johtoläpivienti Holkkien määrä 1L	974100 1L
Kaapelikanava, taitettava Pöytiin, joiden leveys on 1600 mm	974120 1600
Jalkatilan suojalevy Metallia Pöytiin, joiden leveys on 1600 mm	974111 1600
Jalkatilan peitinelementti puu Pöytiin, joiden leveys on 1600 mm	974110 1600
Akustinen väliseinä Tyyppi 1600	974150 1600
PC-teline Tyyppi 1	974130 1