



Päällileukasarja, 3 osaa, Istukkatyypille: 165



Tilaustiedot

Tilausnumero	313755 165
GTIN	2050001929778
Tuoteluokka	33T

Kuvaus

Malli:

Viistetty pientä kiinnityshalkaisijaa varten.

Hienojyrsitty ura ja **tarkkuushiottu** hammastus, **mustattu**.

Raaka-aine:

Laatutuote, materiaalina 16MnCr5.

Sopii :

Voimakäyttöiset istukat valmistajilta Schunk, Röhm ja muut.

Erikoistarvike:

Urakappaleet nro 313505 – 313605.

Huomautus:

- **Sorvi-istukkaan sovittamiseksi vertaa hammastus, uran leveys (D) ja reikien etäisyydet (a, b).**
- **Pehmeät alumiiniset päällileuat pyynnöstä.**

Sopii värikoodiin: Schunk-voimakäyttöistukat ja -leuat

Pituus L: 82 mm

Leveys B: 32 mm

Korkeus H: 32 mm

Reikäväli a: 15 mm

Reikäväli b: 20 mm

Uraleveys D: 12 mm

Tekninen kuvaus

Korkeus H	32 mm
-----------	-------

Pituus L	82 mm
Reikäväli b	20 mm
kierteelle DIN 912	M10
Istukkatyypille	165 mm
Uraleveys D	12 mm
Reikäväli a	15 mm
Leveys B	32 mm
Sopii värikoodiin	Schunk-voimakäyttöistukat ja -leuat
Tuotetyyppi	Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka