

Garant**Teränpidin Medium-Plus otsapistoon, Oikea, Ø-alue Pisto D1 / D2: 65/100mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 274050 65/100 |
| GTIN | 4062406094805 |
| Tuoteluokka | 21U |

Kuvaus**Malli:**

Leikkuuterille nro 275021 - 275048. $D_2 = 999$ kokomerkinässä vastaa teoreettisesti ääretöntä.

Käyttö:

Yhdessä kiinnityspitimen nro 274002 tai vaihtoehtoisesti sovittimen nro 274001 ja sopivan peruspitimen kanssa pistotyökaluille.

Huom:

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen). Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

Huomautus:

$D_1 =$ vähimmäis-Ø 1. pistolle / $D_2 =$ enimmäis-Ø 1. pistolle.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------|--------|
| enintään 1. piston Ø D_2 | 100 mm |
| enimmäistyöstösyvyys t_{max} | 25 mm |
| vähintään 1. piston Ø D_1 | 65 mm |
| Käyttötapa | Oikea |
| Järjestelmäavain | kyllä |
| Pistoleveys w | 5 mm |
| Pistoleveys w | 6 mm |

Tuotetyyppi

Teränpidin