



Päällileukasarja, 3 osaa, Istukkatyypille: 315



Tilaustiedot

Tilausnumero	313715 315
GTIN	2050001929716
Tuoteluokka	33T

Kuvaus

Malli:

Hienojyrsitty ura ja **tarkkuushiottu** hammastus, **mustattu**.

Raaka-aine:

Laatutuote, materiaalina 16MnCr5.

Sopii:

Voimakäyttöiset istukat valmistajilta Schunk, Röhml ja muut.

Erikoistarvike:

Urakappaleet nro 313505 – 313605.

Huomautus:

- **Sorvi-istukkaan sovittamiseksi vertaa hammastus, uran leveys (D) ja reikien etäisyydet (a, b).**
- **Pehmeät alumiiniset päällileuat pyynnöstä.**

Tekninen kuvaus

Pituus L	130 mm
kierteelle DIN 912	M14
Reikäväli a	40 mm
Reikäväli b	30 mm
Korkeus H	50 mm
Istukkatyypille	315 mm

Leveys B	50 mm
Uraleveys D	18 mm
Sopii värikoodiin	Schunk-voimakäyttöistukat ja -leuat
Tuotetyyppi	Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka