

KERN**Kuormalavavaaka, Punnitusalue: 3000kg****Tilaustiedot**

Tilausnumero	919912 3000
GTIN	4045761203204
Tuoteluokka	96D

Kuvaus**Malli:**

Liikkuva kuormalavavaaka. Vaa'an siirtäminen on helppoa kahden pyörän ja kahvan avulla. Dynaaminen punnitus: keskiarvon muodostaminen mahdollistaa stabiilin punnitusarvon rauhattomissa olosuhteissa tai eläimiä punnitessa.

Paristokäyttö on mahdollista. 4 silikonipinnoitettua alumiinipunnituskennoa.

Kuorma-alusta: teräs, pulveripinnoitettu. Pöly- ja roiskevesisuojaus IP67.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojus.

Toimituksen sisältö:

Varusteena suojus, ulkoinen verkkolaite.

Pintakäsittely:

Teräs, **pulveripinnoitettu.**

Tekninen kuvaus

Korkeus	110 mm
Enimmäispunnitusalue	1 - 3000 kg
Syvyys	1195 mm

Punnitusalue	3000 kg
Lukema	1000 g
Leveys	840 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	4
Paino	51 kg
IP-suojausluokka	IP 67
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Paristotyyppi	Mignon, AA
Tuotetyyppi	Kuormalavavaaka