

HOLEX**Ruuviaivainsarja, Työkalujen lukumäärä: 17****Tilaustiedot**

Tilausnumero	953551 17
GTIN	4062406095017
Tuoteluokka	91A

Kuvaus**Malli:**

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaaho on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 953551: 1 kpl

HOLEX-ruuvitaltta urakantaruuveille nro 660701 koot 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 7; 8; 10: kutakin 1 kpl

HOLEX lyhyt ruuvitaltta urakantaruuveille nro 664201, koot 4; 5,5; 6,5: kutakin 1 kpl

HOLEX-ruuvinväännin Phillips-ruuveille nro 668401 koot 0; 1; 2; 3: kutakin 1 kpl

HOLEX Lyhyt ruuvinväännin Phillips-ruuveille nro 668471 koot 1; 2: kutakin 1 kpl

Tekninen kuvaus

Syvyys	600 mm
Syvyys G	24
Leveys	250 mm
Leveys G	10
Työkalujen lukumäärä	17
Paino	1,298 kg
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm

Vetolaatikon täyttöaste G	10×24
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, voimakahva Ristikantakoko 3	668401 3
Ruuvitaltta urakantaruuveille, voimakahva Terän leveys b 3 mm	660701 3
Ruuvitaltta urakantaruuveille, voimakahva Terän leveys b 3,5 mm	660701 3,5
Ruuvitaltta urakantaruuveille, lyhyt Terän leveys b 4 mm	664201 4
Ruuvitaltta urakantaruuveille, lyhyt Terän leveys b 6,5 mm	664201 6,5
Ruuvitaltta urakantaruuveille, voimakahva Terän leveys b 2,5 mm	660701 2,5
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, voimakahva Ristikantakoko 2	668401 2
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, voimakahva Ristikantakoko 0	668401 0
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, voimakahva Ristikantakoko 1	668401 1
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, lyhyt Ristikantakoko 1	668471 1
Ruuvitaltta urakantaruuveille, voimakahva Terän leveys b 5,5 mm	660701 5,5
Ruuvitaltta urakantaruuveille, voimakahva Terän leveys b 7 mm	660701 7
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 953551	952001 953551
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, lyhyt Ristikantakoko 2	668471 2
Ruuvitaltta urakantaruuveille, lyhyt Terän leveys b 5,5 mm	664201 5,5
Ruuvitaltta urakantaruuveille, voimakahva Terän leveys b 8 mm	660701 8
Ruuvitaltta urakantaruuveille, voimakahva Terän leveys b 10 mm	660701 10
Ruuvitaltta urakantaruuveille, voimakahva Terän leveys b 4 mm	660701 4

