



Kiilatanko-sorvinistukka ROTA-S-lyhytkartio, perusleuat ja kovat päällileuat ja perusleuoilla ja kovilla päällileuoilla, DIN 702-3, tyyppi: 160/5



Tilaustiedot

Tilausnumero	313137 160/5
GTIN	2050001928870
Tuoteluokka	33U

Kuvaus

Malli:

- Paras pyörintä- ja leuanvaihtotarkkuus.
- Pitkä käyttöikä ja erinomainen tarkkuus,
- Modulaarinen suojaholkkijärjestelmä.
- Erittäin nopea varustus.
- Istukkarunko hiiletyskarkaistu Ø 315 mm asti.
- Suuri läpireikä (mitta E!).
- Turvasokka takaa parhaan mahdollisen käyttöturvallisuuden.
- Yhteensopiva perusleukojen kanssa istukkajärjestelmiin F ja Duro.
- Joustava pienten ja suurten työkappaleiden kiinnitys.
- Erittäin tarkka kiinnitys myös pienimmillä sisähalkaisijoilla.

Käyttö:

Tarkoitettu DIN 55027 -standardin mukaisille karanpäille, joissa on sidepultit ja laippamutterit. Sorvinistukka kiinnitetään joskus ilman välilaippaa suoraan karanpäähän.

Standardi:

DIN 702-3.

Raaka-aine:

Kokonaan terästä, sopii siksi korkeille kierrosluvuille (ks. taulukko).

Toimituksen sisältö:

Sisältää turvakiristysavaimen ja 1 sarjan kiinnitysruuveja.

Sisältää 1 sarjan perus- ja kovia päällileukoja.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat, katso nrot 313200 – 313350.

Tekninen kuvaus

Keskityskartion Ø B	82,575 mm
Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, ulkoinen	5 - 170 mm
Ulko-Ø A	165 mm
Aukko E	42 mm
Sidepulttien lukumäärä	4
Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, sisäinen	65 - 186 mm
Sidepulttien koko	M10
Lyhytkartion kiinnitys	5
Liikepituus / leuka S	6,5 mm
Paino	9,6 kg
tyyppi	160
Enimmäiskierrosluku	5400 min ⁻¹
Avain, sisäkuusikulma K	12 mm
Sarja	ROTA-S plus
Standardi	DIN 702-3
Värikoodi tarvikkeille	Schuck-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka
Tuotetyyppi	Kiilatankoistukka

Tarvikkeet

Kova päällileukasarja, 3 osaa Istukkatyypille 160	313250 160
Perusleukasarja, 3 osaa, viisto hammastus Istukkatyypille 160	313200 160

Kova päällileukasarja, 3 osaa Istukkatyypille 160	313210 160
Perusleuat, 3-osainen sarja,viisto hammastus Istukkatyypille 160	313205 160
Perusleuat, 3-osainen sarja,suora hammastus Istukkatyypille 160	313207 160