

**Garant****Teränpidin Medium-Plus otsapistoon, vasen, Ø-alue Pisto D1 / D2: 54/75mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	274036 54/75
GTIN	4062406094980
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Malli:**

Leikkuuterille nro 275021 - 275048.  $D_2 = 999$  kokomerkinässä vastaa teoreettisesti ääretöntä.

**Käyttö:**

Yhdessä kiinnityspitimen nro 274002 tai vaihtoehtoisesti sovittimen nro 274001 ja sopivan peruspitimen kanssa pistotyökaluille.

**Huom:**

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen). Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

**Huomautus:**

$D_1 =$  vähimmäis-Ø 1. pistolle /  $D_2 =$  enimmäis-Ø 1. pistolle.

**Tekninen kuvaus**

enimmäistyöstösyvyys $t_{max}$	16 mm
enintään 1. piston Ø $D_2$	75 mm
vähintään 1. piston Ø $D_1$	54 mm
Käyttötapa	vasen
Järjestelmäavain	kyllä
Pistoleveys w	3 mm
Tuotetyyppi	Teränpidin

