




## Perusleuat, 3-osainen sarja, suora hammastus, Istukkatyypille: 250



### Tilaustiedot

Tilausnumero	313207 250
GTIN	2050001929013
Tuoteluokka	33T

### Kuvaus

#### Käyttö:

Koska leuat voidaan vaihtaa tai säätää haluttuun läpimittaan **muutamassa sekunnissa**, on tarkoituksenmukaista pitää koneella useita leukayksiköitä käyttövalmiina. **Silloin vaihtoajat supistuvat minimiinsä.** Leukayksiköt koostuvat esim. useista sarjoista perusleukoja, joissa on yksiosaiset pehmeät tukileuat, jotka voidaan säätää haluttuun läpimittaan. Tämä tarkoituksenmukaisuutta palveleva toimenpide ei ole välttämätön ainoastaan NC-koneissa, vaan myös kaikissa sorveissa.

Kovien tai pehmeiden päällileukojen kiinnittämiseen. Päällileukojen kiinnitysruuvit mukana toimituksessa.

### Tekninen kuvaus

Uraleveys A	20 mm
Leveys B	26 mm
Istukkatyypille	250 mm
Pituus L	104 mm
Portaan leveys D	12 mm
Reikäväli b	40 mm
Tuotetyyppi	Kiilatankoistukan leuka

