

**FAHRION®**  
FAHRION®**Puristusholkki pyöreä, DIN 6343, 185 E, Kiinn.Ø: 43mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	329555 43
GTIN	4045197724991
Tuoteluokka	34D

**Kuvaus****Malli:**Kirstysholkit, **profiili pyöreä 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.****Standardi:****DIN 6343****Tarkkuus:****Pyörintätoleranssit:** D = 1 - 10 mm = 0,02 mm D = 10 - 30 mm = 0,03 mm D = 30 - 60 mm = 0,04 mm**Huomautus:**Muita läpimittoja ja muotoja (esimerkiksi 4- tai 6-kulmainen) **tilattavissa erikseen!**

Profiili Ø 4,0 – 8,0 mm sileä. Alkaen Ø 9,0 mm poikkiurilla.

**Tekninen kuvaus**

Kiinn.Ø	43 mm
Kulma α	15 astetta
F	66 mm
A	73 mm
K	84 mm
Kokonaispituus L	110 mm
tyyppi	185 E

Tuotetyyppi

Kiristysholkki