

**Garant****Teränpidin Medium-Plus otsapistoon, vasen, Ø-alue Pisto D1 / D2:  
170/250mm****Tilaustiedot**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 274052 170/250 |
| GTIN         | 4062406095291  |
| Tuoteluokka  | 21U            |

**Kuvaus****Malli:**

Leikkuuterille nro 275021 - 275048.  $D_2 = 999$  kokomerkinnässä vastaa teoreettisesti ääretöntä.

**Käyttö:**

Yhdessä kiinnityspitimen nro 274002 tai vaihtoehtoisesti sovittimen nro 274001 ja sopivan peruspitimen kanssa pistotyökaluille.

**Huom:**

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen). Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

**Huomautus:**

$D_1 =$  vähimmäis-Ø 1. pistolle /  $D_2 =$  enimmäis-Ø 1. pistolle.

**Tekninen kuvaus**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| vähintään 1. piston Ø $D_1$    | 170 mm |
| enimmäistyöstösyvyys $t_{max}$ | 25 mm  |
| enintään 1. piston Ø $D_2$     | 250 mm |
| Käyttötapa                     | vasen  |
| Järjestelmäavain               | kyllä  |
| Pistoleveys w                  | 5 mm   |

|               |            |
|---------------|------------|
| Pistoleveys w | 6 mm       |
| Tuotetyyppi   | Teränpidin |