



Lohkoleukasarja 3 osaa, Teräs, Istukkatyypille: 210



Tilaustiedot

Tilausnumero	313435 210
GTIN	2050001929518
Tuoteluokka	33T

Kuvaus

Malli:

Hienojyrsitty ura ja **tarkkuushiottu** hammastus, **mustattu**.

Käyttö:

Kokonaisvaltainen, vääristämätön kiristys.

Raaka-aine:

Laatutuote, materiaalina 16MnCr5.

Sopii:

Voimakäyttöiset istukat valmistajilta Schunk, Röhmm ja muut.

Erikoistarvike:

Urakappaleet nro 313505 – 313605.

Huomautus:

- **Sorvi-istukkaan sovittamiseksi vertaa hammastus, uran leveys (D) ja reikien etäisyydet (a, b).**
- **Pehmeät alumiiniset päällileuat pyynnöstä.**

Tekninen kuvaus

Leveys B	140 mm
Uraleveys D	17 mm
Pituus L	69,5 mm
Reikäväli a	35 mm
Istukkatyypille	210 mm

Korkeus H	60 mm
Reikäväli b	22 mm
Tuotetyppi	Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka