

FAHRION®
FAHRION® PRESSION**Puristusholkki pyöreä, DIN 6343, 185 E, Kiinn.Ø: 50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	329555 50
GTIN	4045197725066
Tuoteluokka	34D

Kuvaus**Malli:**Kirstysholkit, **profiili pyöreä 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.****Standardi:****DIN 6343****Tarkkuus:****Pyörintätoleranssit:** D = 1 - 10 mm = 0,02 mm D = 10 - 30 mm = 0,03 mm D = 30 - 60 mm = 0,04 mm**Huomautus:**Muita läpimittoja ja muotoja (esimerkiksi 4- tai 6-kulmainen) **tilattavissa erikseen!**

Profiili Ø 4,0 – 8,0 mm sileä. Alkaen Ø 9,0 mm poikkiurilla.

Tekninen kuvaus

F	66 mm
Kulma α	15 astetta
A	73 mm
K	84 mm
Kiinn.Ø	50 mm
Kokonaispituus L	110 mm
tyyppi	185 E

Tuotetyyppi

Kiristysholkki