

BENNING**Digitaaliset virtapihdit, Valmistajamerkintä: CMP2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	473305 CMP2
GTIN	4014651446793
Tuoteluokka	47A

Kuvaus**Malli:**

Tukeva ja ergonominen muovikotelo, jossa on valaistu LC-näyttö. Turvallinen vaihto- ja tasavirran mittaus virtapiiriä avaamatta. Mittaus- ja maksimiarvon lukeminen; suhteellinen mittaus.

Käyttö:

Digitaaliset huoltomittauslaitteet ovat monikäyttöisiä. Ne ovat hyvin turvallisia käyttää, ja niissä on lisätoimintoja. Korkein resoluutio 10 mA AC 40 A:n mittausalueella. Integroitu voltianturi (NCV) ilmoittaa koskettamatta vaihejännitteet ja kaapelikatkokset johdoissa (optisesti/akustisesti). Päällekytkentävirran mittaus (INRUSH), alipäästösuodatin (LPF), ZERO-toiminto.

Standardi:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Toimituksen sisältö:

Sisältää paristot, mittausjohdot, pienen suojalaukun ja käyttöohjeen.

Tekninen kuvaus

Vaihtovirta AC	10 mA – 400 A
Pihtien enimmäiskärkiväli	23 mm

Perustarkkuus	2 %
Mittaustapa	TRUE RMS
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR3
Ylijänniteluokka	CAT III 600 V
Tallennustoiminto	HOLD
Näyttöalueen yläraja	4200
Tasavirta DC	10 mA – 400 A
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Virtalähde	2× 081561 LR3
Kalibrointi	I4
Tuotetyyppi	Virtapihdit

Palvelut

KalibrointiVirtapihdit Tyyppi D	027050 D
DAkkS-kalibrointiVirtapihdit Tyyppi D	027060 D

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3
---	------------