



Käsinepari 6315, Käsineen koko: 10



Tilaustiedot

Tilausnumero	094456 10
GTIN	4059904107021
Tuoteluokka	09H

Kuvaus

Malli:

6315. Viiltosuojakäsine, erittäin suuri käyttömukavuus. Harmaa PU-osapinnoite antaa hyvän tarttuvuuden kuivissa ja kosteahkoissa työympäristöissä. Ei sovellu öljyisten osien käsittelyyn.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

EN 388 viiltolujuus	3
EN 388 jatkorepäisylujuus	4
Käsineen koko	10
EN 388 lävistyslujuus	3
Hengittävyys	Hyvä
silikoniton	ei

Öljypito	Hyvä
Märkäpito	Kohtalainen
Istuvuus	Hyvä
Sormituntuma	Erittäin hyvä
Kuumuussuoja	Ei tiedossa
Pinnoitemateriaali	PU
Ei sisällä DMF:ää	ei
EN 388 hankauksenkestävyys	4
Suojausluokka	Luokka II
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Sisältö	10
Neulosteknologia	13G
EN 388	4343C
Rungon materiaali	HPPE
Pinnoitus	PU
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Allround
Väri	harmaa
Paino	15 g
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	C
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet