

Garant**Rullamitta, nauhan pituus: 2m**

Tilaustiedot

Tilausnumero	462070 2
GTIN	4062406095505
Tuoteluokka	41H

Kuvaus

Malli:

Erittäin laadukas rullamitta, jossa on lasikuituvahvisteinen kotelo ja automaattinen kelaus. Kontaktipinnoissa ja pysäytuspainikkeessa on pitoa parantava **2K-Haptoprene**-pinnoite. Teflon-pinnoitteiset liukulaakerit takaavat pehmeän rullauksen ja poikkeuksellisen sujuvan käytön. **Innovatiivinen puskuri** erikoiskumista vaimentaa takaiskuenergiaa ja suojaa rannetta. **Alareunan alumiiniprofiili** takaa tukevan asennon alustalla. Kirkas erikoislakka suojaa nauhaa tehokkaasti kulumiselta. Ylimääräinen heijastusten poisto mahdollistaa selkeän näkymän kaikissa valaistusolosuhteissa.

Tekninen kuvaus

nauhan pituus	2 m
Nauhan leveys	13 mm
Kotelon korkeus	59 mm
Kotelon leveys	26 mm
Kotelon pituus	62 mm
Standardi	EG I
Kalibrointi	G1

Tuotetyyppi

Nauhamitta

Palvelut

KalibrointiRullamitta Enimmäispituus 2 m

026240 2