

Garant**Rullamitta, nauhan pituus: 5m**

Tilaustiedot

Tilausnumero	462070 5
GTIN	4062406095628
Tuoteluokka	41H

Kuvaus

Malli:

Erittäin laadukas rullamitta, jossa on lasikuituvahvisteinen kotelo ja automaattinen kelaus. Kontaktipinnoissa ja pysäytuspainikkeessa on pitoa parantava **2K-Haptoprene**-pinnoite. Teflon-pinnoitteiset liukulaakerit takaavat pehmeän rullauksen ja poikkeuksellisen sujuvan käytön. **Innovatiivinen puskuri** erikoiskumista vaimentaa takaiskuenergian ja suojaa rannetta. **Alareunan alumiiniprofiili** takaa tukevan asennon alustalla. Kirkas erikoislakka suojaa nauhaa tehokkaasti kulumiselta. Ylimääräinen heijastusten poisto mahdollistaa selkeän näkymän kaikissa valaistusolosuhteissa.

Tekninen kuvaus

Nauhan leveys	16 mm
nauhan pituus	5 m
Kotelon korkeus	69 mm
Kotelon leveys	30 mm
Kotelon pituus	70 mm
Standardi	EG I

Kalibrointi	G1
Tuotetyyppi	Nauhamitta

Palvelut

KalibrointiRullamitta Enimmäispituus 5 m	026240 5
--	----------