



Käsinepari 6240 // SKIN, Käsineen koko: 10



Tilaustiedot

Tilausnumero	094234 10
GTIN	4059904095700
Tuoteluokka	09H

Kuvaus

Malli:

6240 SKIN. Kädenmyötäinen käsine, suuri käyttömukavuus ja hyvä sormituntuma, **neuletiheys 18**, erittäin ohut lanka. Toimii myös kosketusnäytöllä.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Istuvuus	Erittäin hyvä
silikoniton	ei
Ei sisällä DMF:ää	ei
Öljypito	Hyvä
Märkäpito	Kohtalainen
Käsineen koko	10

Kuumuussuoja	Ei tiedossa
Pinnoitemateriaali	PU
Sormituntuma	Erittäin hyvä
Hengittävyys	Erittäin hyvä
Suojausluokka	Luokka II
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Sisältö	12
Käsineiden ominaisuudet	Soveltuu kosketusnäytöille
EN 388	2111X
Rungon materiaali	Nailon
Pinnoitus	PU
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Tarkkuus
Väri	musta / sininen
Paino	8 g
Neulosteknologia	18G
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet