

Garant**CCGW 09T304 FN, MKD, Lastuamissärmän malli: NS****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 265916 NS |
| GTIN | 4062406095673 |
| Tuoteluokka | 21L |

Kuvaus**Malli:**

MKD - monokristallitimantti, laseroidut leikkaussärivät. Viiste synteettisille materiaaleille (PMMA, POM, akryyli jne.).

Käyttö:

Pintojen hienotyöstöön.

Suositus:

Parhaisiin tuloksiin päästään käyttämällä GARANT Master eco -järjestelmää. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös kaikki sopivia ISO-kiinnityspitimiä ja -sisäSORVAUSPITIMIÄ.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Koneistusehto | jatkuva |
| Lastuamissyvyys a_p | 0,01 - 0,2 mm |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 100 - 1400 m/min |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely |
| Laji | MKD |

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Lastuava aine | MKD |
| Syöttö f | 0,005 - 0,4 mm/kierr, |
| Lastuamissärmän malli | NS |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| ISO-koodi-kääntöterä | CCGW 09T304 FN |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 |
| Tuotenimen määrite | MKD |
| Jälkiteroitismahdollisuus | kyllä |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |