



## Käsinepari 6240 // SKIN, Käsineen koko: 7



### Tilaustiedot

Tilausnumero	094234 7
GTIN	4059904095670
Tuoteluokka	09H

### Kuvaus

**Malli:**

**6240 SKIN.** Kädenmyötäinen käsine, suuri käyttömukavuus ja hyvä sormituntuma, **neuletiheys 18**, erittäin ohut lanka. Toimii myös kosketusnäytöllä.

**Standardi:**

EN 388; EN ISO 21420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

### Tekninen kuvaus

Sormituntuma	Erittäin hyvä
Käsineen koko	7
Kuumuussuoja	Ei tiedossa
Hengittävyys	Erittäin hyvä
Öljypito	Hyvä
Märkäpito	Kohtalainen

silikoniton	ei
Pinnoitemateriaali	PU
Ei sisällä DMF:ää	ei
Istuvuus	Erittäin hyvä
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Suojausluokka	Luokka II
Sisältö	12
Käsineiden ominaisuudet	Soveltuu kosketusnäytöille
EN 388	2111X
Rungon materiaali	Nailon
Pinnoitus	PU
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Tarkkuus
Väri	musta / sininen
Paino	8 g
Neulosteknologia	18G
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet