

**Garant****CCGW 09T312 FN, MKD, Lastuamissärmän malli: NS****Tilaustiedot**

Tilausnumero	265924 NS
GTIN	4062406095734
Tuoteluokka	21L

**Kuvaus****Malli:**

**MKD** - monokristallitimantti, laseroidut leikkaussärmät. Viiste synteettisille materiaaleille (PMMA, POM, akryyli jne.).

**Käyttö:**

Pintojen hienotyöstöön.

**Suositus:**

Parhaisiin tuloksiin päästään käyttämällä GARANT Master eco -järjestelmää. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös kaikki sopivia ISO-kiinnityspitimiä ja -sisäSORVAUSPITIMIÄ.

**Tekninen kuvaus**

Lastuamissyvyys $a_p$	0,01 - 0,2 mm
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	100 - 1400 m/min
Syöttö $f$	0,005 - 0,4 mm/kierr,
Lastuava aine	MKD

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Laji	MKD
Lastuamissärmän malli	NS
Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	CCGW 09T312 FN
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotenimen määrite	MKD
Jälkiteroitusmahdollisuus	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä