

**Garant****CCGW 09T312 FN, MKD, Lastuamissärmän malli: NL****Tilaustiedot**

Tilausnumero	265924 NL
GTIN	4062406095727
Tuoteluokka	21L

**Kuvaus****Malli:**

**MKD** - monokristallitimantti, laseroidut leikkaussärmät. Viiste pitkälastuisille ei-rautametalleille.

**Käyttö:**

Pintojen hienotyöstöön.

**Suositus:**

Parhaisiin tuloksiin päästään käyttämällä GARANT Master eco -järjestelmää. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös kaikki sopivia ISO-kiinnityspitimiä ja -sisäorsauspitimiä.

**Tekninen kuvaus**

Lastuava aine	MKD
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	150 - 1600 m/min
Syöttö $f$	0,005 - 0,1 mm/kierr,
Lastuamissyvyys $a_p$	0,01 - 0,2 mm
Koneistusehto	jatkuva

Lastuamissärmän malli	NL
Laji	MKD
Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	CCGW 09T312 FN
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotenimen määrite	MKD
Jälkiteroitusmahdollisuus	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä