

**Garant****CCGW 09T308 FN, MKD, Lastuamissärmän malli: NK****Tilaustiedot**

Tilausnumero	265920 NK
GTIN	4062406095710
Tuoteluokka	21L

**Kuvaus****Malli:**

**MKD** - monokristallitimantti, laseroidut leikkaussärvät. Viiste lyhytlastuisille ei-rautametalleille.

**Käyttö:**

Pintojen hienotyöstöön.

**Suositus:**

Parhaisiin tuloksiin päästään käyttämällä GARANT Master eco -järjestelmää. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös kaikki sopivia ISO-kiinnityspitimiä ja -sisäorsauspitimiä.

**Tekninen kuvaus**

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Syöttö f	0,005 - 0,08 mm/kierr,
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 1000 m/min
Lastuamissärmän malli	NK
Laji	MKD
Koneistusehto	jatkuva

Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,01 - 0,2 mm
Lastuava aine	MKD
Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	CCGW 09T308 FN
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotenimen määrite	MKD
Jälkiteroitusmahdollisuus	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä