



Käsinepari 6315, Käsineen koko: 7



Tilaustiedot

Tilausnumero	094456 7
GTIN	4059904106963
Tuoteluokka	09H

Kuvaus

Malli:

6315. Viiltosuojakäsine, erittäin suuri käyttömukavuus. Harmaa PU-osapinnoite antaa hyvän tarttuvuuden kuivissa ja kosteahkoissa työympäristöissä. Ei sovellu öljyisten osien käsittelyyn.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

EN 388 lävistyslujuus	3
Hengittävyys	Hyvä
Käsineen koko	7
Istuvuus	Hyvä
Sormituntuma	Erittäin hyvä
Ei sisällä DMF:ää	ei

EN 388 viiltolujuus	3
EN 388 hankauksenkestävyys	4
Kuumuussuoja	Ei tiedossa
silikoniton	ei
EN 388 jatkorepäisylujuus	4
Märkäpito	Kohtalainen
Öljypito	Hyvä
Pinnoitemateriaali	PU
Suojausluokka	Luokka II
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Sisältö	10
Neulosteknologia	13G
EN 388	4343C
Rungon materiaali	HPPE
Pinnoitus	PU
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Allround
Väri	harmaa
Paino	15 g
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	C
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet